

PIEZON[®] 250

→ NOUVEAU DESIGN PIEZON[®]

MÉTHODE
ORIGINALE
PIEZON[®]




EMS⁺
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS

UTILISATION POINT PAR POINT

- 1 Technologie Originale Piezon®
- 2 Contrôle de la puissance du bout du doigt
- 3 Zone de puissance dédiée aux traitements Paro
- 4 Indicateur LED du niveau de puissance
- 5 Régulateur d'irrigant de haute précision
- 6 Pièce à main Originale Piezon® LED
- 7 EMS Swiss Instruments™ Originaux chacun dans sa CombiTorque®
- 8 Flacon à raccord rapide 350 et 500 ml
- 9 Cordon pour pièce à main avec connecteurs easy-fit
- 10 Couvercle à clip rapide pour pompe péristaltique

1:1

> L'unité indépendante ultra-compacte Piezon® 250 est idéale pour votre cabinet dentaire avec ses 150 x 215 mm



PIEZON® ORIGINAL

→ LE 250

CONÇU POUR UNE UTILISATION INTUITIVE

CONTRÔLE DE LA PUISSANCE DU BOUT DU DOIGT

- > Grand régulateur de puissance ergonomique et facile à manipuler pour un réglage simple et précis de la puissance
- > 35 incréments de puissance à éclairage LED, y compris On/Off

ASSISTANCE ÉCLAIRAGE 20 secondes

- > 6 LED restent allumées pendant 20 secondes après relâchement de la pédale de commande
- > Améliore de façon pratique le diagnostic et le contrôle sans aucune vibration ni irrigation mais avec une lumière puissante et naturelle

CONFORT MAXIMAL DE L'UTILISATEUR ET DU PATIENT

- > Qualité et durabilité exceptionnelles garanties par la Méthode Originale Piezon®
- > Efficacité de détartrage accrue grâce au nouveau module électronique générateur d'ultrasons
- > Performances et sécurité optimales dans toutes les situations cliniques
- > Réglage instantané de l'amplitude du mouvement de l'insert pour un traitement en douceur et un confort ultime du patient
- > Niveau sonore en utilisation exceptionnellement faible

> EMS Swiss Instrument PS et pièce à main Piezon® LED



**ORIGINAL
DE L'
INVENTEUR**

© EMS SA FA-433/FR Edition 01/2013


OSCILLATIONS CONTRÔLÉES DE L'INSERT ET RÉGLAGE DE PUISSANCE EN TEMPS RÉEL → **TOUT EST ALIGNÉ**



MÉTHODE ORIGINALE PIEZON® →

UN SUCCÈS ÉTABLI

- > Oscillation absolument linéaire
- > Contrôle permanent et réglages de la puissance en temps réel pour une sécurité et une efficacité maximales
- > Qualité supérieure et finition miroir de tous les EMS Swiss Instruments™



Photos: P. Schmage, Y. Schultz, U. Platzer, S. Maisch, I. Nergiz, Université de Hambourg, Allemagne

PIEZON® 150 ET 250 AVEC LED*

- > Multifonction: du détartrage et parodontie, à l'endo et la restauration
- > Complet avec pièce à main Originale Piezon® LED, double pédale de commande à 360° et 3 inserts EMS Swiss Instruments™ A, P, PS, chacun dans sa CombiTorque®
- > Piezon® 250 avec alimentation en irrigant indépendante, Piezon® 150 avec raccord permanent de conduite d'eau et filtre à eau externe pour un contrôle accru des infections

* En option sans LED



EMS-SWISSQUALITY.COM

Pour plus d'informations, contactez welcome@ems-ch.com